



Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc - blanc

REF. 0 104 24

34,07€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	16 metres
Volume	76.125 dm ³
Poids	16300 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Goulotte monobloc 50 x 105

Goulotte 1 compartiment

- Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple largeur 65 mm
- Section maximale : 4380 mm²
- Livrée en 6 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises Programme Mosaic et supports pour couvercle 65 mm

Caractéristiques Générales

Goulottes DLP monobloc 50 x 105 et 50 x 150 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support

- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010521	Couvercle souple Longueur 2M blanc 65mm	6,28	24

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.