



## Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 1250A

REF. 0 265 97

LEGRAND

4 066,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur avec déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale
- 4P - 1250A - Reçoit les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme - Peut être associé à un relais différentiel à tore séparé, livré sans déclencheur
- Livré avec :
  - plage de raccordement
  - cache-vis
  - rehausse de poignée
- Se monte sur platine dans les armoires XL<sup>3</sup>
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

### Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

### Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts




### Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX<sup>3</sup>-I

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |             |   |                    |
|---|-------------|---|--------------------|
| Finition interrupteur général                         | Oui         |   |                    |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation       | Oui         | Commande motorisée en option  | Non                |
| Finition interrupteur de sécurité                     | Oui         | Commande motorisée intégrée   | Non                |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui         | Déclencheur voltométrique en option   | Oui                |
| Finition de l'inverseur                               | Non         | Type de construction de l'appareil<br>appareil complet installé dans un boîtier |                    |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA      | 690 V       | Adapté à une fixation sur sol   | Oui                |
| Tension de fonctionnement normale                     | 230 - 690 V | Adapté à une fixation frontale à 4 trous  | Oui                |
| Courant permanent nominal Iu                          | 1250 A      | Adapté à une fixation frontale centrale   | Non                |
| Courant permanent nominal , CA-21, 400V               | 1250 A      | Adapté à un montage en distributeur   | Oui                |
| Courant nominal de courte durée admissible Icw        | 20 kA       | Adapté à un montage intermédiaire   | Non                |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V    | 500 kW      | Couleur de l'élément d'actionnement   | noir               |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 100 kA      | Finition de l'élément d'actionnement  | bouton rotatif     |
| Nombre de pôles                                       | 4           | Verrouillable   | Oui                |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions      | 4           | Type de raccordement du circuit principal                                       | raccordement à vis |
|   |             | Classe de protection (IP), face avant   | IP20               |

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.   | Désignation.                       | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 980260 | KIT PIECES DE RECHANGE DPX IS 1600 | 505,20                | 1                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.