



## Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 90A

REF. 4 010 05

LEGRAND

776,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les courts-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 90A
- Fonctions :
  - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
  - protège contre les surcharges et les courts-circuits
  - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
  - plombable
- Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
- I réglable : 60A, 75A ou 90A - N° nomenclature Enedis : 69 30 063
- Agréé NF C 62-411

### Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

### Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles (total)	2	Caractéristique de déclenchement	Autre
Nombre de pôles protégés	1	Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Tension assignée	250 V	Avec dispositif de verrouillage	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	4000 V	Degré de pollution	2
Courant nominal assigné	90 A	Largeur dans les unités de partition	4
Courant de défaut nominal	0.5 A	Profondeur d'encastrement	51 mm
Type de courant différentiel	AC	Montage encastré	Oui
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	2.4 kA	Protection contre les déclenchements intempestifs	Non
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	2.4 kA	Classe de protection (IP)	IP40
Capacité de courant de choc	5 kA	Section de conducteur connectable monofilaire	1-25 mm <sup>2</sup>
Type de tension	AC	Section de conducteur connectable multifilaire	1-16 mm <sup>2</sup>
Fréquence	50 Hz	EAN/Gencode	3414970310989

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.