



Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module

REF. 0 041 10

LEGRAND

36,34 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sonneries et ronfleurs

Courant alternatif 50 Hz

Raccordement sur bornes à vis par le bas

Permettent le passage du peigne et reçoivent le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur

Uni+Neutre

Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés avec les réf. 0 041 01/10/11

Ronfleurs

Tension : 8/12 V~

Puissance : 4/5 VA

Consommation : 360/420 mA

Puissance acoustique : 73/75 dB

Nombre de modules : 1

Caractéristiques Générales

Transformateurs, sonneries et ronfleurs

Equipés de porte-étiquettes