

Commande rotative déportée sur porte IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250

REF. 0 266 86

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

- Commande déportée sur porte pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Pour appareil commande frontale et latérale
- Ensemble comprenant :
 - tringlerie
 - support d'axe
 - gabarit de perçage autocollant
 - accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé
- IP55

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur noir

Adapté à un arrêt d'urgence Non

Avec axe Non

Adapté à un disjoncteur Oui

Adapté à un disjoncteur de puissance
interrupteur de charge compact Oui