



Hublot Chartres Infini antivandale anthracite ON et OFF taille 1 à LED 1000lm

REF. SL532007

SARLAM

258,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

- Hublot Chartres Infini à LED - Antivandale Ø322mm
- ON/OFF - Taille 1 - 1000 lumens - 14W - 4000K - Anthracite - IP55 - IK10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110)

Avantages

Peuvent être associés à un détecteur PIR

Les + installation

Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation - Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres

Les + utilisation

Hublot LED extra-plat (69mm) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation - Peut être associé à un détecteur PIR

Recommandations / restrictions d'usages

Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur

Information sur la gamme

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l'éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d'entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s'allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d'un préavis d'extinction et d'une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d'une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d'utiliser la fonction Jour/Nuit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un montage mural	Oui	Variation programmable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non	Variation RF	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui	Variation Sine Wave Reduction	Non
Adapté à un montage encastré	Non	Variation Touch and Dim	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui	Variation Zigbee	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui	Variation avec bouton-poussoir	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Oui	Variation en fonction de la commande	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable	Pas de variation	Oui
Avec source lumineuse	Oui	Élément de distribution de lumière	diffuseur
Nombre de lampes/modules	1	Répartition lumineuse	symétrique
Douille	autre	Angle de rayonnement	faisceau diffus
Matériau du boîtier	plastique	Sortie de lumière	direct
Couleur du boîtier	anthracite	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
Matériau du couvercle	plastique opalin	Classe de protection (IP)	IP55
Finition de la grille	sans	Résistance aux chocs	IK10
Type de tension	AC	Classe de protection	II
Tension nominale	207 - 253 V	Protection contre l'incendie "D"	Non
Courant nominal	39 - 49 mA	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5 - 35 °C
Appareil	driver LED courant constant	Adapté aux lampes de secours	Non
Avec appareil	Non	Avec détecteur de mouvement	Non
Variation 0-10V	Non	Avec capteur de lumière	Non
Variation 1-10V	Non	Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie «F avec toit»	Non
Variation DALI	Non	Avec grilles d'aération	Non
Variation DMX	Non	Puissance du système	14 W
Variation DSI	Non	Flux lumineux efficace	1000 lm
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Couleur de la lumière	blanc
Variation GPRS	Non	Température de couleur	4000 - 4000 K
Dimmable LineSwitch	Non	Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Variation système propriétaire constructeur	Non	Largeur	325 mm
Variation modulation de tension secteur	Non	Hauteur/profondeur	70 mm
Coupure de fin de phase	Non	Longueur	325 mm
Coupure de début de phase	Non	Diamètre externe	325 mm
		Largeur de montage	325 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.