



## Butée de blocage pour bloc de jonction Viking3 avec pas 6mm automatique

REF. 0 375 10

VIKING 3

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Viking3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail

- Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm et 15mm
- Pas 6mm automatique
- Montage sans vis
- Accepte le porte-étiquette référence 039596

#### Les + installation

Accepte les repères CAB3

#### Les + utilisation

Fait office de cloison terminale pour les blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm

#### Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Couleur	Gris
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm
Finition du verrouillage	Sans vis
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Largeur	6 mm
Hauteur	46.4 mm
Profondeur	52.7 mm
EAN/Gencode	3245060375102