



Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 25A

REF. 0 163 18

19,14€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	2.066 dm ³
Poids	1923 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 00

- Avec voyant
- Calibre : 25 A
- Tension A : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)