



Platine de rue Linea 3000 vidéo avec contrôle d'accès - noire

REF. BT343093

LINEA 3000

BTICINO

965,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Linea 3, platine de rue pour 1 ou 2 logements

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- En Zamak BUS 2 fils
- Caméra grand angle avec LED à vision de nuit
- IP 54
- 1 badge maître par programmation
- Finition noire

Avantages

- Simple installation, 2-wires system
- Remplacement immédiat d'un ancien panneau externe à 2 fils

Les + installation

Contrôle d'accès par badge jusqu'à 20 badges dont le badge maître

Les + utilisation

Porte étiquette rétro-éclairé

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Niveau sonore	80 dB
		Consommation en veille	40 mA
		Sans halogène	Oui
Nombre de boutons d'appel	2	Nature du câble pour connexion	Souple
Matériau des boutons d'appel	Plastique	Section de câble	1-2.5 mm ²
Matériau de la façade	Aluminium	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Hauteur de la façade	190 mm	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Largeur de la façade	100 mm	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Profondeur d'encastrement	26.65 mm	Mode de commande	Filaire
Mode de pose	Saillie	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Technique d'installation	Système bus	Mains libres	Oui
Couleur	Noir	Réglage du volume sonore	Oui
Classe de protection (IP)	IP54	Adressable	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK10	Type de caméra	Fixe
Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C	Angle de vue de la caméra	110 °
Température de stockage	-40-100 °C	Type de grade de communication	Autre
Type de tension	DC	Objet connecté	Non
Tension nominale (Un)	18-27 V	EAN/Gencode	8005543674994
Courant d'alimentation	0.04-1 A		
Fréquence	50-60 Hz		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.