



Disjoncteur ouvert fixe DMX³1600 pouvoir de coupure 50kA 415V~ - 4P - 1250A

REF. 0 280 33

LEGRAND

9 980,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Version fixe

- Livré avec :
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF
- joint de porte

Pouvoir de coupure Icu 50 kA (415 V~)

- 4P

Caractéristiques générales

DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 ou 0 281 67/68 (assemblage usine)

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	4	Type de construction de l'appareil	technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Tension assignée	230 - 690 V	Relais de signalisation de déclenchement disponible	Oui
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz	50 kA	Avec déclencheur à sous-tension	Oui
Courant permanent nominal Iu	1250 A	Position du raccordement de circuit principal	arrière
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles	Non	Commande motorisée en option	Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux	Non	Appareil complet avec unité de protection	Oui
Montage de profilés chapeaux en option	Non	Commande motorisée intégrée	Non
Classe de protection (IP)	IP30	Finition de l'élément d'actionnement	contact à poussoir

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.