

## Voyant à LED CX<sup>3</sup> simple 110V~ à 400V~ - jaune - 1 module

REF. 4 129 28

CX<sup>3</sup>

LEGRAND



24,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX<sup>3</sup>, voyant à LED pour indication de l'état d'un circuit, d'un produit associé ou d'une phase

- Voyant LED simple 110V~ à 400V~
- Voyant jaune - 1 module
- Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
- Consommation LED :
  - 0,17W en 230V~
  - 0,11W en 24V~
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

### Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

### Information sur la gamme

La gamme CX<sup>3</sup> comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur de la calotte	jaune	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Source lumineuse	LED	Température de stockage	-40 - 70 °C
Culot de lampe	autre	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Puissance de la lampe max.	0.5 W	Durée de vie estimée de l'ampoule	100000 h
Tension assignée	400 V	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Type de tension	AC	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Largeur dans les unités de partition	1	Couleur	gris
Profondeur d'encastrement	44 mm	Numéro RAL	7035
Classe de protection (IP)	IP40	Sans halogène	Oui
Largeur hors tout	17.8 mm	Type de borne	borne à vis
Hauteur hors tout	93.4 mm	Capacité des bornes	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Profondeur/longueur hors tout	67.3 mm	Type de connexion	Cable
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Equipé d'un porte étiquette	Oui
		Mode de pose	rail DIN

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.