

Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 10A

REF. 0 123 10



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 10 unités |
| Volume | 0.036 dm ³ |
| Poids | 45 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG

8 x 32

- Sans voyant
- Calibre : 10 A
- Tension ~ : 400 V
- Pouvoir de coupure : 20000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200