

## Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 10A

REF. 0 123 10



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.035 dm <sup>3</sup>
Poids	45 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG

#### 8 x 32

- Sans voyant
- Calibre : 10 A
- Tension ~ : 400 V
- Pouvoir de coupure : 20000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200