



Coup de poing Ø40 pousser-tirer lumineux coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

REF. 0 240 80

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Coup de poing à accrochage lumineux Osmoz composable
- Pousser-tirer - Rouge
- IP69 - Coupure d'urgence - Ø40mm
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	rouge	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Type de lentille	rond	A rappel	Non
Diamètre du bouchon	40 mm	Avec bague frontale	Non
Diamètre de trou	22.5 mm	Adapté à un arrêt d'urgence	Non
Classe de protection (IP)	IP66	Type de déverrouillage	déverrouillage par traction
Degré de protection (NEMA)	4X	Temperature d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Type de bouton	haut	Temperature de stockage	-40 - 70 °C
Adapté à l'éclairage	Oui	Sans halogène	Oui