

**Coup de poing Ø40 pousser-tirer lumineux coupure d'urgence IP69
Osmoz composable - rouge**

REF. 0 240 80



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.229 dm ³
Poids	40 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer IP 69

- Rouge - coupure d'urgence Ø40

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1