



Prise de sol simple RJ45 catégorie6 FTP avec platine ronde - inox brossé

REF. 0 897 71

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise de sol à volet, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

- Prise de sol simple équipée d'une prise RJ45 catégorie6 FTP
- Inox brossé - IP44 IK08
- Format rond diamètre 90mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
- Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08

Installation possible en multipostes

Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Direction de sortie	droit
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrément de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP44
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Code couleur	Oui
Type de fixation	visser	Largeur d'appareil	90 mm
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Hauteur d'appareil	90 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'appareil	44 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'encastrement	42 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Catégorie	6	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Couleur	autre	Température de stockage	-10 - 70 °C
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Non	Sans halogène	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Avec zone de texte	Oui	Mode de pose	encastré
Décharge séparée de câble de traction	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Type de montage raccordement de blindage	sans	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable