



Double-poussoir avec stop 16A 250V~ Livinglight - Tech - 1 module

REF. NT4027VMC

LIVING LIGHT

BTICINO

62,71 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande de VMC à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Double-poussoir + stop Livinglight pour commande de VMC - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 16A - 250V~
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Type de commande	bouton rotatif	Courant nominal assigné	3 A
Type de commutation	autre	Tension nominale	250 V
Type de montage	encastré	Type de fixation	fixation à griffes
Matériau	plastique	Largeur hors tout	43.8 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Hauteur hors tout	43.8 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur/longueur hors tout	48 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Profondeur d'encastrement	48 mm
Finition de la surface	brillant	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Couleur	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Numéro RAL (équivalent)	7035	Température de stockage	-10 - 70 °C
Transparent	Non	Type de borne	borne à vis
		Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.