



## Prise de courant étanche 3P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

REF. 0 557 06

PLEXO

LEGRAND

52,28 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant Plexo complet encastré - Gris
- IP44 - IK08 - 20A - 400V
- 3P+T - 400V~
- Connexion à vis
- A fixer sur boîte Ø67mm ou sur cadre saillie référence 090359

### Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                            |                                                   |                               |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Modèle                                      | Finition de la surface     |                                                   | Mat                           |
|                                             | Traitement antimicrobien   |                                                   | Non                           |
| Broche de contact de protection             | Repiquage possible         |                                                   | Oui                           |
|                                             | Avec dispositif on/off     |                                                   | Non                           |
| Pôle neutre sectionné simultanément         | Non                        | Prise inclinée ou inclinable                      | Non                           |
| Type de contact de protection               | Plat                       | Courant nominal                                   | 20 A                          |
| Nombre de contacts actifs (ronds)           | 3                          | Tension nominale                                  | 400 V                         |
| Equippé d'un signal lumineux complémentaire | Non                        | Fréquence                                         | 50-60 Hz                      |
| Nombre d'unités                             | 1                          | Adapté à la classe de protection (IP)             | IP44                          |
| Nombre de modules (construction modulaire)  | 2                          | Résistance aux chocs (IK)                         | IK08                          |
| Nombre de phases                            | 3                          | Largeur d'appareil                                | 84 mm                         |
| Impression/marquage                         | Degré de protection (IP)   | Hauteur d'appareil                                | 77 mm                         |
| Type de connexion                           | Borne à vis                | Profondeur d'appareil                             | 35 mm                         |
| Avec volet de protection                    | Oui                        | Compatible avec Apple HomeKit                     | Non                           |
| Avec eclips / protection enfant             | Non                        | Compatible avec Amazon Alexa                      | Non                           |
| Avec zone de texte/surface d'inscription    | Non                        | Compatible avec Google Assistant                  | Non                           |
| Couleur                                     | Gris                       | Compatible IFTTT                                  | Non                           |
| Numéro RAL (équivalent)                     | 7046                       | Avec répéteur de signal Wi-Fi                     | Non                           |
| Finition métallique                         | Non                        | Avec haut-parleur bluetooth intégré               | Non                           |
| Transparent                                 | Non                        | Pour « conditions difficiles » (selon VDE)        | Non                           |
| Verrouillable                               | Non                        | Temperature d'utilisation /d'installation         | -5-40 °C                      |
| Mécanisme d'éjection                        | Non                        | Temperature de stockage                           | -10-40 °C                     |
| Encastrement isolé                          | Non                        | Type de tension                                   | AC                            |
| Avec éclairage fonctionnel                  | Non                        | Power Delivery                                    | Non                           |
| Avec éclairage d'orientation                | Non                        | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui                           |
| Protection contre les surtensions           | Non                        | précâblé                                          | Non                           |
| Protection différentielle                   | Non                        | Capacité des bornes                               | 2.5-4 mm²                     |
| Avec microfusible                           | Non                        | Nature du câble pour connexion                    | Souple ou rigide              |
| Alimentation spéciale                       | Sans alimentation spéciale | Section de câble                                  | 2.5-4 mm²                     |
| Mode de pose                                | Autre                      | Maintien du câble                                 | Autre                         |
| Type de fixation                            | Fixation avec vis          | Composition                                       | Mécanisme complet avec plaque |
| Matériau                                    | Plastique                  | Objet connecté                                    |                               |
| Qualité du matériau                         | Thermoplastique            | EAN/Gencode                                       | 3245060557065                 |
| Sans halogène                               | Oui                        |                                                   |                               |
| Type de traitement de la surface            | Non traité                 |                                                   |                               |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.