

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x300x120mm - RAL7035



REF. 0 356 07

ATLANTIC

LEGRAND

141,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configurateur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, boîtier industriel métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

- Pour les environnements sévères

- Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - hauteur 200mm
 - largeur 300mm
 - profondeur 120mm
- Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables
- Équipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines
- IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les + installation

Boîtier réversible, 2 modes de fixation : - fixation directe - fixation par pattes en acier inox référence 036407

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-------------------|
| | | Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 0.9 mm |
| Type de montage | saillie | Couleur | gris |
| Type de couvercle | couvercle | Numéro RAL | 7035 |
| Finition du couvercle | fermé | Possibilité de montage en saillie | Non |
| Type de porte | sans | Matériau du boîtier | acier |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non | Traitement de surface | revêtu par poudre |
| Avec serrure | Non | Avec plaque de montage | Non |
| Hauteur | 300 mm | Adapté à un usage extérieur | Oui |
| Largeur | 200 mm | Adapté à un parafoudre | Non |
| Profondeur | 120 mm | Classe de protection (IP) | IP66 |
| Profondeur d'encastrement | 120 mm | Classe de protection | I |
| Profondeur intérieure | 116 mm | Résistance aux chocs | IK10 |
| Épaisseur de matériau du boîtier | 0.9 mm | Maintien de fonction | autre |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.