

## Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm sans percuteur - 32A

REF. 0 150 32



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm <sup>3</sup>
Poids	490 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

#### 22 x 58

- Calibre : 32 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200