

Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec interrupteur et lampe halogène Linolite ECO S19

REF. 189 827



31,72€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à Septembre 2018

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	2.442 dm ³
Poids	488 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Appliques standards 470 mm - avec lampe halogène Linolite ECO S19

- Puissance source : 50 W
- Consommation totale : 50 W
- Flux lumineux source : 775 Lm
- Température couleur : 2900 K

IP 24 - IK 04

- Applique + Inter

Caractéristiques Générales

Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements

- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants / hôtellerie
- établissements scolaires
- établissements de santé
- établissements pénitentiaires