

Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage Ø8mm

REF. 0 318 80

COLSON

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Accessoire, pour fixation de tubes**

- Embase à cheville
- Gris - RAL7035 - Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour utilisation intérieure

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	43.5 mm
Adapté à une largeur de collier jusqu'à	9 mm
Type de fixation	cheville enfichable
Diamètre trou de fixation	8 mm
Matériau	plastique
Qualité du matériau	polyamide
Température d'utilisation	-25 - 85 °C
Couleur	gris