

Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage Ø8mm

REF. 0 318 80

COLSON

LEGRAND



0,42 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Accessoire, pour fixation de tubes**

- Embase à cheville
- Gris - RAL7035 - Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour utilisation intérieure

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	43.5 mm
Adapté à une largeur de collier jusqu'à	9 mm
Type de fixation	cheville enfichable
Diamètre trou de fixation	8 mm
Matériau	plastique
Qualité du matériau	polyamide
Température d'utilisation	-25 - 85 °C
Couleur	gris

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.