

**Plastron métal 1/4 tour pour DPX<sup>3</sup>160 dans XL<sup>3</sup>4000 et XL<sup>3</sup>800 - hauteur 150mm - 24 modules**

REF. 0 208 13

XL<sup>3</sup>

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

XL<sup>3</sup>, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

- Plastron métal hauteur 150mm pour montage de DPX<sup>3</sup>160 dans XL<sup>3</sup>4000 et XL<sup>3</sup>800
- Pour DPX<sup>3</sup>160 version fixe en position horizontale
- 1/4 de tour
- 24 modules

**Les + installation**

Permet la préhension et le plombage

**Information sur la gamme**

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	600 mm
Hauteur	150 mm
Adapté à la largeur de boîtier	725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier	2200 mm
Matériau	Acier
Finition de la surface	Revêtu par poudre
EAN/Gencode	3245060208134