



## Variateur pour ventilateur de plafond Céliane commande de la vitesse

REF. 0 670 88

CÉLIANE

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Variateur pour ventilateur de plafond Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Résistance aux chocs	IK02
Variateur de série	Non	Tension nominale	230 - 230 V
Type de charge	charge inductive	Fréquence	50 - 60 Hz
Entrée de poste auxiliaire	Non	Tension de commande	230 - 230 V
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Puissance nominale charge ohmique/résistive	40 - 400 W
Utilisable avec un bouton	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Utilisable avec un bouton radio	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	support de module	Possible support IFTTT	Non
Type de fixation	fixation avec vis	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-10 - 70 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Transparent	Non	Maintien du câble	Autre