

Boîte multipostes Ecobatibox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 24



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	15.134 dm ³
Poids	1253 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîtes multipostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1
- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
- 4 postes
- 8/10 modules
- Utilisation horizontale ou verticale
- Profondeur 40

Caractéristiques Générales

Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable

