



## Porte métal pour armoire XL<sup>3</sup>800 largeur 660mm et hauteur 1550mm

REF. 0 212 53

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	81.696 dm <sup>3</sup>
Poids	13611 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Portes

- Livrées avec poignées à barillet interchangeable à commander séparément
- Distance plastron/porte :
  - métal : 67 mm
  - vitrée : 63 mm
- Métal
- Pour coffret hauteur : 1550 mm
- Pour coffret largeur : 660 mm

#### Caractéristiques Générales

##### XL<sup>3</sup> 800 - armoires de distribution

- IP 43 - IK 08 avec kit et porte
- IP 40 - IK 08 avec porte - IP 30 - IK 07 sans porte
- Enveloppes métal
- Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
- Pour installation dans les ERP
- Capacité 24 et 36 modules par rangée
- RAL 7035
- Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découppable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne