



Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm

REF. 0 801 24

BATIBOX

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

- Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x2 postes ou 2x4 modules ou 2x5 modules profondeur 50mm
- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
- Livrée avec 2 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
- Dimensions : 142x142mm

Les + installation

Transformable en boîte de dérivation par ajout de couvercle

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Autre	Traitement de surface	Non traité
Forme	Carré	Couleur	Orange
Type de construction		Classe de protection (IP)	IP20
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Finition du couvercle	Sans
Modèle	Autre	Fixation du couvercle	Autre
Garnissage	Sans	Plombable	Non
Largeur	154 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Coupe-vent	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	20-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Avec languettes à clou	Non
Entrée de l'arrière	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre d'entrées	16	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-5-60 °C
Sans halogène	Non	EAN/Gencode	3245060801243