



## Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm

REF. 0 801 24

BATIBOX

LEGRAND

22,44 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

- Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x2 postes ou 2x4 modules ou 2x5 modules profondeur 50mm
- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
- Livrée avec 2 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
- Dimensions : 142x142mm

### Les + installation

Transformable en boîte de dérivation par ajout de couvercle

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Autre	Traitement de surface	Non traité
Forme	Carré	Couleur	Orange
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Autre	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	154 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Maintien de fonction	Sans
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	20-25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	Sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	16	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Sans halogène	Non	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060801243

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.