



Plaque 1 poste Soliroc IK10

REF. 0 778 51

SOLIROC

LEGRAND

Soliroc, plaque de finition antivandale pour les lieux à risques ou sans surveillance, à associer à un support universel Batibox et un mécanisme Soliroc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque Soliroc
- IK10 - 1 poste
- 110mm x 110mm
- Livrée avec 4 bouchons obturateurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1		
Sens de montage	Horizontal et vertical	Finition de la surface	Mat
Nombre d'unités, horizontales	1	Couleur	Gris
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Classe de protection (IP)	IP55
Avec grille de montage	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK10
Montage encastré	Oui	Type de fixation	Fixation à vis
Adapté à une boîte de sol	Non	Largeur	110 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	110 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Profondeur	13.5 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau	Métal	Temperature de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Autre	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antimicrobien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Type de traitement de la surface	Autre	Nombre de prises de courant	1
		EAN/Gencode	3245060778514