



Chargeur 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Livinglight 230V - Tech - 2 modules

REF. BTNT4286C2

LIVING LIGHT

BTICINO

58,25 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, un chargeur à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Chargeur 2 USB Type-C Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 3A/15W - Entrée 230V et sortie 5V=
- Livré sans cordon - Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS
- 2 modules - Finition Alu
- Conforme à la norme IEC 62684-2011-01 - Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Bornes à vis 2x2,5mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T

Les + utilisation

Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement - Libère un puits de prise

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
		Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Modèle	autre	Température de stockage	-10 - 70 °C
Type de chargeur USB	CC	Type de tension	AC
Nombre de sorties	2	Power Delivery	Non
Tension de fonctionnement	110 - 230 V	Tension d'alimentation	110 - 230 V
Fréquence	50 - 60 Hz	Courant d'alimentation	3 - 3 A
Courant de sortie max.	3000 mA	Neutre obligatoire	Oui
Tension de sortie	5 V	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Type de raccordement	borne à vis	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Type de montage	support de module	Sans halogène	Oui
Couleur	aluminium	Nombre de bornes	2
Numéro RAL	7035	Capacité des bornes	0.8 - 1.5 mm ²
Largeur d'appareil	43.8 mm	Nature du câble pour connexion	Souple
Hauteur d'appareil	47 mm	Section de câble	0.8 - 1.5 mm ²
Profondeur d'appareil	43 mm	Équipé de prise(s) de courant	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Équipé d'un porte étiquette	Non
Résistance aux chocs	autre		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.