



Coupe-circuit sectionneur tripolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~

REF. 0 058 38

33,95€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	1.619 dm ³
Poids	709 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Pour cartouches cylindriques industrielles type aM ou gG

- Conformes à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2
- Sectionneurs suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :
- 20 kA avec cartouche 8 x 32 mm
- 100 kA avec cartouche 10 x 38 mm
- Livrés sans cartouche

Tripolaires

- Dimensions cartouches : 10 x 38 mm
- Tension ~ : 500 V
- Nombre de modules : 3

Caractéristiques Générales

Coupe-circuit sectionneurs