

Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 2,5mm² - gris

REF. 0 342 30



3,50€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.182 dm ³
Poids	173 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barrettes de connexion Suprem 960

- Pour établissement recevant du public
- Tenue au fil incandescent 960 °C suivant EN 60695-2-11
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III

Gris

- Capacité assignée : 2,5 mm²
- Ø trou : 2,5 mm
- Intensité max. : 24 A

Caractéristiques Générales

Barrettes de connexion à vis Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™

- 12 éléments à vis imperdables
- Livrées vis dévissées
- Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
- Température ambiante de - 25 °C à + 55 °C (T 55)
- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1