

Rallonge multiprise rotative avec 6 prises de courant Surface , disjoncteur et indicateur de charge - blanc et gris foncé

REF. 0 494 41

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour orienter les prises selon les besoins

- Équipée de 5 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- Avec disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques d'échauffement
- Avec indicateur de charge indiquant l'approche de la puissance maximale de la multiprise, avec coupure en cas de dépassement de la puissance maximale avec réarmement possible
- 3 types de fixation : fixé au mur (par vis non fournies), fixé par collier (non fournis) ou posé sur meuble
- Avec cordon 3G 1,5mm² de longueur 1,5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971943049
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension d'alimentation	220-230 V
Type de borne	Non applicable