

## Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V~ finition blanc



REF. 6 000 11

DOOXIE

LEGRAND

14,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250V dooxie
- Livré avec :
  - voyant lumineux 230V référence 600043 : le raccordement du voyant se fait sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme
  - coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- À équiper d'une plaque
- Blanc avec voyant 230V de couleur bleu

### Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Le voyant de couleur bleu donne une parfaite visibilité de la fonction lumineuse

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                         |  |                           |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                                       |                         | Tension nominale                                 | 250 V                     |
|                                       |                         | Courant nominal assigné                          | 10 A                      |
| Type de commutation                   | va-et-vient             | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX                     |
| Type de commande                      | autre                   | Contact de report                                | Non                       |
| Assemblage                            | mécanisme seul          | Type de raccordement                             | autre                     |
| Bouton-poussoir                       | Non                     | Interrupteur de chauffage                        | Non                       |
| Nombre de bascules d'actionnement     | 1                       | Interrupteur de machine à laver                  | Non                       |
| Type de montage                       | encastré                | Largeur d'appareil                               | 73 mm                     |
| Type de fixation                      | fixation à vis          | Hauteur d'appareil                               | 73 mm                     |
| Avec plaque de montage                | Oui                     | Profondeur d'appareil                            | 36.25 mm                  |
| Matériau                              | plastique               | Profondeur d'encastrement                        | 21.4 mm                   |
| Qualité du matériau                   | thermoplastique         | Compatible avec Apple HomeKit                    | Non                       |
| Sans halogène                         | Oui                     | Compatible avec Google Assistant                 | Non                       |
| Traitement antibactérien              | Non                     | Profondeur min. de la boîte d'encastrement       | 30 mm                     |
| Traitement de surface                 | non traité              | Compatible avec Amazon Alexa                     | Non                       |
| Finition de la surface                | brillant                | Possible support IFTTT                           | Non                       |
| Couleur                               | blanc                   | Température d'utilisation /d'installation        | -5 - 35 °C                |
| Numéro RAL (équivalent)               | 9003                    | Température de stockage                          | -25 - 60 °C               |
| Zone de texte/surface d'inscription   | non                     | Type de tension                                  | AC                        |
| Voyant                                | oui                     | Fréquence d'alimentation                         | 50 - 60 Hz                |
| Fonction d'éclairage                  | contrôle et orientation | Section de câble                                 | 1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Type d'éclairage                      | LED interchangeable     | Nature d'embout entrée de câble                  | Non applicable            |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP21                    | Maintien du câble                                | Non applicable            |
| Résistance aux chocs                  | IK04                    |  |                           |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.