

## Interrupteur différentiel bipolaire - Type AC 30mA arrivée haut/départ haut par bornes à vis 40A

REF. 0 928 40

DX<sup>3</sup>-ID

LEGRAND



98,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

DX<sup>3</sup>-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
- Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Nombre de pôles 2

Tension assignée (Ue) 230 V

Calibre/courant nominal assigné (In) 40 A

Sensibilité / courant de défaut nominal (I<sub>Δn</sub>) 0.03 A

Tension d'isolement assignée (U<sub>i</sub>) 250 V

Tension assignée de tenue aux chocs (U<sub>imp</sub>) 4 kV

Mode de pose Rail DIN

Type de courant différentiel AC

Sélectif Non

Type retardé de courte durée Non

Résistance de court-circuit (I<sub>cw</sub>) 10 kA

Tenue au courant de choc 0.25 kA

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Type de tension                                   | AC                      |
| Avec dispositif de verrouillage                   | Oui                     |
| Fréquence   | 50 Hz                   |
| Produits auxiliaires associables                  | Oui                     |
| Classe de protection (IP)                         | IP20                    |
| Largeur en nombre de modules                      | 2                       |
| Profondeur d'encastrement                         | 44 mm                   |
| Température ambiante en fonctionnement            | -25-60 °C               |
| Degré de pollution                                | 2                       |
| Section de raccordement câble souple              | 0.75-10 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement câble rigide              | 0.75-16 mm <sup>2</sup> |
| Numéro RAL (équivalent)                           | 7035                    |
| Antidéflagration                                  | Non                     |
| Largeur   | 35.6 mm                 |
| Hauteur   | 94.8 mm                 |
| Profondeur  | 74 mm                   |
| Résistance aux chocs (IK)                         | IK04                    |
| Température de stockage                           | -40-70 °C               |
| Tension nominale (Un)                             | 180-250 V               |
| Sens de l'alimentation électrique                 | Par le haut             |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Non                     |
| Conforme aux tests de mise en service (1000V)     | Oui                     |
| Couleur   | Gris                    |
| Sans halogène                                     | Oui                     |
| Type de connexion                                 | Borne à vis             |
| Type de connexion                                 | Peigne et câble         |
| Avec zone de texte/surface d'inscription          | Oui                     |
| EAN/Gencode                                       | 3245060928407           |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Environnement et recyclage



*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*