

## Jeu de 4 pieds de nivellement M10x70 pour baie serveur 19pouces

REF. 4 468 81

LINKEO

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

- Hauteur des pieds réglable depuis le sol
- Capacité de charge par pied de nivellement: 250 kg

### Recommandations / restrictions d'usages

Capacité de charge par pied de nivellement: 250 kg

### Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	pied pour plan de travail	Profondeur	46 mm
Adapté à la largeur de boîtier	800 mm	Capacité de charge max.	375 kg
Adapté à la profondeur de boîtier	1200 mm	Matériau	métal
Largeur	46 mm	Couleur	acier inoxydable
Hauteur	95 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
		Sans halogène	Non