

Disjoncteur ouvert débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ - 3P - 1250A

REF. 0 280 15

8 272,00€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|------------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 91.091 dm ³ |
| Poids | 47919 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Version débrochable

- Livré avec :
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF
- base et kit débrochable
- prises arrière pour raccordement horizontal et vertical avec barres
- joint de porte

Pouvoir de coupure Icu 42 kA (415 V~)

- 3P
- In : 1250 A

Caractéristiques Générales

DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A

- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 (assemblage usine)
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2