



Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 volet roulant - blanc

REF. 0 770 25

MOSAIC

LEGRAND

48,23 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poussoirs de volets roulants

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Pour 1 volet roulant

- Pour commande par automatisme de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi (3 positions : montée/stop/descente)
- Blanc

Caractéristiques générales

Mosaic™ - Prêt-à-Poser et commandes de volets roulants, VMC

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Transparent	Non
Modèle	contact à poussoir unipolaire	Zone de texte/surface d'inscription	Oui
Nombre de pôles	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Type de commande	autre	Courant nominal assigné	6 A
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Tension nominale	250 V
Utilisation mécanique possible	Oui	Nombre de touches	3
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de montage	support de module	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	45 mm
Traitement de surface	non traité	Hauteur hors tout	45 mm
Finition de la surface	brillant	Profondeur/longueur hors tout	36 mm
Type de fixation	autre	Profondeur d'encastrement	24 mm
Type de raccordement	borne automatique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-10 - 70 °C
		Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.