



Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir

REF. NWA01-WW

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accédez aux mesures de vitesse et de direction du vent en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique pour suivre son évolution. Personnalisez vos alertes pour être informé(e) en temps réel lorsque le vent se lève.

- 1 Anémomètre, 4 piles AA incluses
- - Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent même en rafales - parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data
- Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives
- Sans maintenance

Avantages

L'Anémomètre Netatmo vous donne les clés de la maîtrise du vent, directement sur votre smartphone. Grâce à une technologie de pointe à base d'ultrasons, l'Anémomètre est capable de mesurer la vitesse et la direction du vent, en temps réel et en toute fiabilité. Soyez alerté(e) sur votre smartphone lorsque le vent se lève

Accédez aux données collectées par votre Anémomètre Intelligent depuis l'application. Visualisez votre historique pour suivre l'évolution du vent ou savoir comment celui-ci a soufflé au-dessus de chez vous pendant votre absence.

L'Anémomètre Netatmo se place à l'extérieur, jusqu'à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il ne craint ni le soleil, ni la grêle, ni les vents violents.

Les + installation

Facile à installer, sans fil. Installez votre Anémomètre Intelligent en toute facilité. Vous n'avez qu'à le placer à l'extérieur jusqu'à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo Intelligente. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il brave la météo.

Les + utilisation

Associez l'Anémomètre à votre Station Météo Intelligente Netatmo : ensemble, ils vous disent tout sur les conditions de vent directement sur votre smartphone. Soyez alerté(e) lorsque le vent se lève.

Recommandations / restrictions d'usages

1 seul Anémomètre par Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément. Accessoire de la Station Météo Intelligente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de tension	DC
Affichage	sans	Tension d'alimentation	4.4 - 6 V
Affichage multiple	Non	Courant d'alimentation	0.00001 - 0.00001 A
Thermo-élément type B	Non	Consommation en veille	0.01 mA
Thermo-élément type E	Non	Couleur	noir
Thermo-élément type J	Non	Sans halogène	Oui
Thermo-élément type K	Non	Mode de pose	Autre
Thermo-élément type N	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type R	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type S	Non	Adressable	Non
Thermo-élément type T	Non	Code CEI (Pack1)	LR6
Thermo-élément RTD	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Mesure de la température différentielle	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline
Mesure de l'humidité relative de l'air	Non	Nombre de Pack 1	4
Mesure de l'humidité des matériaux	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Mémoire de valeur mesurée	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	92 g
Interface	Oui	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging
Capteur séparé	Non	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Mesure infrarouge	Non	Objet connecté	Oui
Largeur hors tout	85 mm	Type de communication	Non applicable
Hauteur hors tout	110 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Profondeur/longueur hors tout	85 mm	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Classe de protection (IP)	Non applicable	Connectable par box Internet	Oui
Temperature d'utilisation /d'installation	-40 - 65 °C	Fonction d'usage du produit	Autre
Temperature de stockage	-40 - 65 °C		