



Cartouche industrielle à couteau typegG taille 4 - avec percuteur - 630A

REF. 0 185 80

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.604 dm ³
Poids	2428 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 4

- Calibre : 630 A
- Tension A : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)