



## Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire

REF. BT363916

CLASSE 300

BTICINO

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit visiophone connecté prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

- Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc.
- Écran tactile vertical de 5 "avec possibilité de personnaliser les favoris, d'afficher les notifications et de vérifier le répondeur. Avec la boucle magnétique
- Produits de sécurité intelligents intégrés nativement. Home + Security App pour gérer à distance le système de sécurité et de portier
- L'unité intérieure permet également de créer et de gérer à la fois les solutions BUS SCS et Zigbee Smart Home sans ajouter de passerelles dédiées
- Poste extérieur LINEA 3000 en finition noire mate pour un ou deux appels.

### Avantages

Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions Alexa et d'activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels à l'aide de la voix

Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.

Nouveau design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, au portier vidéo préféré, aux commandes de sécurité et de maison intelligente. Panneau d'entrée avec une finition noire mate élégante et un ou deux appels

### Les + installation

Installation traditionnelle à 2 FILS et connectivité via Wi-Fi ou Ethernet (avec accessoire dédié BT-344844). La configuration est possible via le menu de l'appareil ou à l'aide des configurateurs. Installation murale avec support inclus

### Les + utilisation

Service vocal intégré d'Alexa pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

### Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand (filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
		Section de câble	0.28 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Avec vidéo	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Nombre de téléphones domestiques	1	Equipé de prise(s) USB	Oui
Nombre de haut-parleurs de porte	1	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Technique d'installation	système bus	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Mode de pose de la station intérieure	saillie	Mode de pose	apparent/encastré
Couleur du téléphone domestique	blanc	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Mode de pose de la station extérieure	saillie	Entre axe de fixation horizontale	40 - 40 mm
Matériau de la station intérieure	aluminium	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Couleur de l'interphone	gris	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Système d'image	PAL	Ajout de postes additionnels	Oui
Peut être connecté à un smartphone	Oui	Réglage du volume sonore	Oui
Communication interne	Oui	Adressable	Oui
Mains libres	Oui	Portier avec Application mobile	Oui
Avec fonction jour/nuit	Oui	Nombre de sonneries	6
Avec fonction mémoire	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Diagonale de l'écran en pouces	5	Résolution de l'écran	1280x720
Zone de texte/surface d'inscription	Oui	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Compatible avec Google Assistant	Non	Distance max entre platine et poste intérieur	200 m
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Code CEI (Pack1)	non applicable
Possible support IFTTT	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Largeur hors tout	130 mm	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Hauteur hors tout	230 mm	Code CEI (Pack2)	non applicable
Profondeur/longueur hors tout	40 mm	Pile ou Accumulateur (Pack2)	non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Composition de l'élément (Pack2)	non applicable
Classe de protection (IP)	IP54	Objet connecté	Oui
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C	Type de communication	SCS
Température de stockage	-10 - 70 °C	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Type de tension	AC/DC	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Tension d'alimentation	20 - 27 V	Pilotable à la voix	Oui
Courant d'alimentation	0.04 - 1 A	Programmable	Oui
Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz	Connectable par box Internet	Oui
Niveau sonore	80 dB	Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa
Consommation en veille	215 mA	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
Sans halogène	Oui		
Traitement antimicrobien	Non		