



Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

REF. 0 488 06

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space... avec luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonique 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Portée Ø8m - Consommation 0,8W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
- Raccordement par bornes automatiques

Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Double technologie Infrarouge et Ultrasonique qui permet une détection de présence précise

Les + installation

Se fixe :- directement en faux plafond avec griffes (livrées) - dans boîte Batibox profondeur 50mm - en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation

Détecteur de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonique, permettant une détection de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (exemple : mouvement de mains sur un clavier) - Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante




Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de présence		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non	Traitement de surface	Non traité
Arrêt forcé	Non	Finition de la surface	Brillant
Percée pour animaux	Non	Traitement antibactérien	Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Couleur	Blanc
Réticulable	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Transparent	Non
Surveillance de cage d'escalier	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Commutateur de pontage	Oui	Type de tension	AC
Largeur de portée max.	4 m	Fréquence	50-60 Hz
Longueur de portée max.	6 m	Tension nominale	230 V
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Durée de marche min.	5 s
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Durée de marche max.	59 min
Commandable à distance	Oui	Angle de détection horizontal	0-360 °
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Puissance de coupure max.	2000 W
Avec unité de signal	Oui	Température	-5-45 °C
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Courant de démarrage max.	8.5 A
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Entrée de poste auxiliaire	Oui
Type de montage	Encastré	Fonction d'alarme	Oui
Matériau	Plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non
		EAN/Gencode	3245060488062

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 882 40	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité	332,30

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.