



Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

REF. 0 488 06

MOSAIC

LEGRAND

167,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space... avec luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonic 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Portée Ø8m - Consommation 0,8W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
- Raccordement par bornes automatiques

Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Double technologie Infrarouge et Ultrasonic qui permet une détection de présence précise

Les + installation

Se fixe : - directement en faux plafond avec griffes (livrées) - dans boîte Batibox profondeur 50mm - en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation

Détecteur de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonic, permettant une détection de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (exemple : mouvement de mains sur un clavier) - Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de présence		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non		
Arrêt forcé	Non	Traitement de surface	non traité
Percée pour animaux	Non	Finition de la surface	brillant
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Traitement antibactérien	Non
Réticulable	Non	Couleur	blanc
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Numéro RAL (équivalent)	9003
Surveillance de cage d'escalier	Non	Transparent	Non
Commutateur de pontage	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Largeur de portée max.	4 m	Type de tension	AC
Longueur de portée max.	6 m	Fréquence	50 - 60 Hz
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Tension nominale	230 V
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Durée de marche min.	5 s
Commandable à distance	Oui	Durée de marche max.	59 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	360 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Luminosité de déclenchement	5 - 1275 lx
Avec unité de signal	Oui	Puissance de coupure max.	2000 W
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Température	-5 - 45 °C
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Courant de démarrage max.	8.5 A
Type de montage	encastré	Entrée de poste auxiliaire	Oui
Matériau	plastique	Fonction d'alarme	Oui
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.