

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur
- 10A**

REF. 0 145 10

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

- Avec percuteur

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	14 mm
Taille	14x51 mm
Type de tension	AC/DC
Profondeur/longueur hors tout	51 mm
Courant nominal assigné	8 A
Tension assignée	500 V
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C