



## Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 63A - contact 2F - 2 modules

REF. 4 125 60

CX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX<sup>3</sup>, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

- Contacteur de puissance silencieux CX<sup>3</sup> bipolaire 250V~ avec commande manuelle bobine 230V~
- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Intensité maximum : 63A - Contact 2F - 2 modules
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX<sup>3</sup>
- Conforme à la norme NF EN 61095

### Les + utilisation

Silencieux - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

### Information sur la gamme

La gamme CX<sup>3</sup> comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	250 - 250 V	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	5000 VA
Courant de fonctionnement nominal	63 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1700 VA
Catégorie d'utilisation	1	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Tension d'actionnement assignée	195 - 253 V	Largeur dans les unités de partition	2
Type de tension de fonctionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe à incandescence	8000 W	Largeur hors tout	68 mm
Charge max. de lampe fluorescente	4700 VA	Hauteur hors tout	94 mm
		Profondeur/longueur hors tout	35.6 mm