



## Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 155x110x74mm avec couvercle opaque

REF. 0 350 17

LEGRAND

39,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configurateur

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Faibles profondeurs

#### IP 66 - IK 08

- Gris foncé
- Couvercle opaque

### Caractéristiques générales

#### Boîtiers industriels plastique

Faces lisses. Liberté de fixation :

intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte

hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4 mm (livrées)

par pattes de fixation murale




Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	fermé	Profondeur d'encastrement	81 mm
Type de couvercle	couvercle	Nombre de modules	7
Type de porte	sans	Maintien de fonction	autre
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Nombre de rangées	1
Type de montage	apparent	Possibilité de montage en saillie	Non
Avec serrure	Non	Nombre d'entrées de conduit	4
Matériau du boîtier	plastique	Avec plaque de montage	Non
Traitement de surface	non traité	Largeur	130 mm
Numéro RAL	7035	Hauteur	175 mm
Classe de protection (IP)	IP66	Adapté à un usage extérieur	Oui
Profondeur intérieure	67 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Épaisseur de matériau du boîtier	2 mm	Profondeur	81 mm
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	2 mm	Classe de protection	II
Largeur dans les unités de partition	7	Résistance aux chocs	IK08

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980300	Axe 1/4 tour pour BIP T029 < à 310x241	2,57	50

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*