

Bornier de répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 141mm

REF. 0 048 25

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition universel sur support - Longueur 141mm
- Composé de :
 - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
 - 16 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
- Intensité :
 - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
 - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
- Fixation sur :
 - sur rail symétrique ou asymétrique
 - sur support universel référence 004811
 - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Les + utilisation

Livré avec repère Duplix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles 17

Type de raccordement visser

Type de montage rail DIN

Protégé contre les contacts Non

Hauteur 10.5 mm

Largeur 141 mm

Profondeur 6.5 mm