



Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

REF. 0 415 46

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.516 dm ³
Poids	443 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sonneries téléphoniques pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

- IP 31 - IK 07
- Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique)
- Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
- Multi-tension réseau téléphonique 25 à 120 V~
- 15 à 60 Hz
- Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes) par rapport à la sonnerie du téléphone
- Réglage du volume sonore de 50 à 90 dBA ± 5 dBA à 1 m
- Consommation : 20 mA

Sonnerie lumineuse

- Equipée d'un clignotant lumineux à LED longue durée (100000 h)

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire