



## Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 800x600mm - RAL7035

REF. 0 363 19

ATLANTIC

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

- Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 800mmx600mm
- Couleur RAL7035
- Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm
- Verrou double barre - Accepte les barilletts à clé et autres empreintes
- Dimensions :
  - pour coffrets hauteur 800mm x largeur 600mm
  - dimensions portes hauteur 734mm x largeur 548mm
  - dimensions utiles portes hauteur 706mm x largeur 542mm

#### Les + installation

Se monte directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IPXXB

#### Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	porte intérieure	Profondeur	17 mm
Finition porte à hublot	Non	Finition CEM	Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Matériau	acier
Largeur	548 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Hauteur	734 mm	Couleur	gris
		Classe de protection (IP)	IP20